



TURIOS



Ortopedia:

Nombre de usuario:

Teléfono de contacto:

Número de pedido:

Fecha de pedido:



Pruebas de resistencias de conformidad con **ISO 7176-8**
 Pruebas de alimentación eléctrica y sistema de control de conformidad con **ISO 7176-14**
 Inflamabilidad de la tapicería de conformidad con **EN1021-2:2006**
 Conformidad EMC **ISO 7176-21**

- Silla de ruedas electrónica Interior/Exterior de tracción trasera.
- Compacta y Ajustable, **desde 1'06 m de largo y desde 58 cm de ancho.**
- **Ruedas traseras 350x70** y delanteras de 8", 9" y 10", a elegir.
- Reposabrazos en T, ajustables en ancho, longitud, altura.
- **Respaldo tubular**, posibilidad montaje sistemas posicionamiento.
- Suspensión:
 - Trasera, amortiguadores independientes.
- Peso máximo usuario: **130 Kg**
- Baterías: **50 Ah. Cargador 8Ah**
- Electrónica: Interfaz adaptativa e inteligente



50 Ah



2 x 150W
2 x 450W



6 km/h
10 km/h



25 km*
39 km*



6°



50 mm



1600 mm



580 mm
580 mm
640 mm



390 mm
450 mm
510 mm



260 mm
-
335 mm



450 - 500 - 550 (BM)
490 - 520 (BE)



380 a 500 (M)
430 a 510 (E)



585 mm (M)
550 mm (E)



320 mm
-
420 mm



1070 mm (M)
10360 mm (E)



105,8 Kg











130 Kg



*Autonomía depende de: peso usuario, terreno, desniveles, temperatura, uso...

Tarifa 2023 V1.0









BM-BE: Basculación Manual – Basculación Eléctrica
 M: Manual, E: Eléctrico

TURIOS: Velocidad / Motores / Op. Basculación		PRECIO				
<input type="checkbox"/> TURIOS 6 km/h (2 x 150 W) + Basculación manual 0°- 6° (SE30)		3.980 €				
<input type="checkbox"/> TURIOS 6 km/h (2 x 150 W) + Basculación electrónica 0°- 20° (SE40)		4.425 €				
<input type="checkbox"/> TURIOS 10 km/h (2 x 450 W) + Basculación manual 0°- 6° (SE30)		4.250 €				
<input type="checkbox"/> TURIOS 10 km/h (2 x 450 W) + Basculación electrónica 0°- 20° (SE40)		4.695 €				
Ancho de asiento						
<input type="checkbox"/> 39	<input checked="" type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 51				
Reposabrazos ajustables en ancho						
Profundidad de asiento (regulable)						
▶ SIN OPCIONES ELÉCTRICAS						
<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input checked="" type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
▶ CON OPCIONES ELÉCTRICAS (Basculación / Reclinación / Ambas)						
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input checked="" type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 51		
Altura de asiento						
▶ SIN OPCIONES ELÉCTRICAS						
<input checked="" type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 55				
▶ CON OPCIONES ELÉCTRICAS (Basculación / Reclinación / Ambas)						
<input checked="" type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 52					
Reclinación		PRECIO				
<input type="checkbox"/> SE34 Reclinación manual 0° - 32° (5 tramos de 8°, sin herramientas) <i>incompatible con basculación eléctrica SE40</i>		S.C.				
▶ SE36 Reclinación p/gas 0° - 30° (SOLO compatible SE40 Basc. Elect)						
<input type="checkbox"/> SE36S Activa usuario (incluido al elegir SE40 Basc. Elect)		S.C.				
<input type="checkbox"/> SE36B Activa acompañante (montado en respaldo)		599 €				
<input type="checkbox"/> SE41 Reclinación Eléctrica 0° - 30° (CON Basc. Manual SE30) <i>Cuando la silla incluya basculación y reclinación eléctrica la codificación será SE39</i>		420 €				
       						
		SE40				
		SE34				
		SE36S/B				
		SE41				

Configuración estándar

Mandos	PRECIO	
<input type="checkbox"/> Mando DERECHA <input type="checkbox"/> Mando IZQUIERDA <input type="checkbox"/> SE53 Sistema mando abatible: Al exterior <input type="checkbox"/> LiNX system series Depende configuración silla, llevará unos de los 4 de serie (consultar con su asesor comercial) : <input type="checkbox"/> REM 050/060: <u>(Sólo conducción 6km/h)</u> <input type="checkbox"/> REM210: - Sólo Conducción 10 km/h o - Conducción (6-10 km/h) + (hasta) 2 Actuadores <input type="checkbox"/> REM211: Conducción (6-10 km/h) + (hasta) 5 Actuadores <input type="checkbox"/> REM216: Conducción (6-10 km/h)+ (hasta) 5 Actuadores + Luces <input type="checkbox"/> REM400 LCD táctil: Hasta 5 actuadores + Luces  ↳ 4 Funciones incluidas ↳ Hasta 3 Funciones extra añadiendo pulsadores externos <input type="checkbox"/> REM400 LCD táctil + SE68 PALANCAS (5Act + Luces)  ↳ 12 Funciones incluidas ↳ Hasta 3 Funciones extra añadiendo pulsadores externos <input type="checkbox"/> SE68 PALANCAS para REM400 (8 funciones) <input type="checkbox"/> POWER MODULE 75 Ah (Caja electrónica) (Solo SERIES REM 200/400)	<p>S.C.</p> <p>S.C.</p> <p>S.C.</p> <p>890 €</p> <p>1.290 €</p> <p>480 €</p> <p>320 €</p> <p>PRECIO</p> <p>84 €</p> <p>866 €</p> <p>473 €</p> <p>473 €</p> <p>3.500 €</p> <p>2.900 €</p>	 <p>SE53</p>  <p>REM Series 050/060 - 200</p>  <p>REM400</p>  <p>REM400 + PALANCAS</p>  <p>PM75A</p>  <p>SE08 SE09</p>  <p>SE64-f</p>  <p>SE64-s</p>  <p>SE83</p>  <p>SE55</p>
Mandos Especiales	PRECIO	
<input type="checkbox"/> SE08 Mando acompañante (Respaldo) * Usuario no puede manejar la silla <input type="checkbox"/> SE09 Doble mando (Conducción / Actuadores) * Prioridad: Elección que joystick manda (Usuario o Acompañante) * SOLO posible con SERIES REM 200/400 o PM75A <input type="checkbox"/> SE64-f Mando 10 botones, fijo * Acceso directo Actuadores, Funciones... <input type="checkbox"/> SE64-s Mando 10 botones, abatible * Junto mando principal <input type="checkbox"/> SE83 Mini Joystick (Altura 6cm – 3mm deflexión) <input type="checkbox"/> SE55 Heavy Duty – Reforzado (Altura 17,5 cm)		

Configuración estándar

Reposabrazos	PRECIO	
<p>Estándar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bi5 Reposabrazos en T ajustable en altura, PU</p> <p><input type="checkbox"/> Bi5 Soft Reposabrazos en T ajust. en altura, PU soft touch (par)</p> <p>Hemiplejia (incompatible con B15 y B16)</p> <p><input type="checkbox"/> B66 Hemiplejia fijo, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66O Hemiplejia orientable, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66M Hemiplejia Palmar fijo, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66OM Hemiplejia Palmar orientable, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66ML Hemiplejia Palmar largo fijo, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66OML Hemiplejia Palmar largo orientable, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66MA Hemiplejia Palmar Anatómico fijo, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66OMA Hemiplejia Palmar Anatómico orientable, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66MAL Hemiplejia Palmar Largo Anatómico fijo, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> B66OMAL Hemiplejia Palmar Largo Anatómico orientable, PU. <input type="checkbox"/> IZQUIERDO <input type="checkbox"/> DERECHO</p>	<p>Std.</p> <p>45 €</p> <p>118 €</p> <p>148 €</p> <p>171 €</p> <p>239 €</p> <p>216 €</p> <p>417 €</p> <p>183 €</p> <p>348 €</p> <p>225 €</p> <p>429 €</p>	 <p>Bi5</p>  <p>Bi5 Soft</p>  <p>B66</p>  <p>B66 O</p>  <p>B66 M B66O M</p>  <p>B66 MA B66O MA</p>
<p>Reposapiés y Reposapiernas</p>	<p>PRECIO</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> B06in Reposapiés extraíbles 80° (Base asiento-Paleta: 320-420 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> BA6 Reposapiés extraíbles 80° cortos (7 cm más cortos B06in)</p> <p><input type="checkbox"/> BL7 Soporte para amputados DERECHO</p> <p><input type="checkbox"/> BK7 Soporte para amputados IZQUIERDO</p>	<p>Std.</p> <p>S.C.</p> <p>134 €</p> <p>134 €</p>	 <p>B06in / BA6</p>  <p>BL7 / BK7</p>

Configuración estándar

Reposapiés y Reposapiernas

PRECIO

- BZ7 Reposapiernas elevables par (Base asiento-Paleta: 470-640 mm)
- BZ8 Reposapiernas elevables par (7cm más cortos)
- BZE Reposapiernas elevables eléctricos par
- BK6 Paleta monoblock
- BZ10 Paleta elevable monoblock

290 €

290 €

1.170 €

111 €

370 €



**BZ7 /
BZ8**



BZ10



BK6




BZE

Colores (Chasis y llantas de aluminio a juego)

⊖ Chasis

- C4** Rojo brillante
- C5** Negro mate
- C76** Blanco brillante
- C77** Negro metalizado
- C79** Azul suave metalizado
- C85** Verde
- C87** Naranja
- Otros colores dentro de la gama cromática de Vermeiren



C4

C5

C76

C77



C79

C85

C87

477 €

⊖ Llantas (diferente al color del chasis). El par:

- C4** Rojo brillante **75 €**
- C5** Negro mate **75 €**
- C79** Azul suave metalizado **75 €**








Resto colores: **120 €**
Petición a fábrica







Configuración estándar

Respaldos y tapizados		PRECIO	
<input checked="" type="checkbox"/> L44 Respaldo tubular ajustable en tensión - Nylon <input type="checkbox"/> L34 Tubular anatómico Multiajustable <small>* Profundidad, altura, rotación y ángulo. Soporte LUMBAR ajustable en ancho +/- 3cm</small>	Std. <input type="checkbox"/> PU Soft Touch <input type="checkbox"/> Nylon Plus <input type="checkbox"/> 3D Net <input type="checkbox"/> Polipiel	710 € 710 € 710 € 780 €	
 <p>L44 Nylon</p>  <p>Tub+L34</p>			
 <p>L34 PU Soft Touch</p>	 <p>L34 Nylon Plus</p>	 <p>L34 3D Net</p>	 <p>L34 Polipiel</p>
Asientos y tapizados		PRECIO	
<input checked="" type="checkbox"/> B23 Cojín tapizado en nylon <input type="checkbox"/> L35 Base anatómica en PU Soft Touch 7 cm <input type="checkbox"/> L35 Base anatómica en Nylon Plus <input type="checkbox"/> L35 Base anatómica en 3D NET 7 cm <input type="checkbox"/> L35 Base anatómica en Piel Artificial 7 cm	Std. 630 € 630 € 630 € 690 €	 <p>B23 Nylon</p>	
 <p>L35 PU Soft Touch</p>	 <p>L35 Nylon Plus</p>	 <p>L35 3D Net</p>	 <p>L35 Polipiel</p>
Ruedas delanteras		PRECIO	
<input checked="" type="checkbox"/> 9" / 230mm Negras neumáticas lisas <input type="checkbox"/> 9" / 230mm Negras anti pinchazo lisas (ROLKO)	std. 137 €	 <p>9" / 230 mm</p>	
<input type="checkbox"/> 10" / 260mm Negras neumáticas Tacos <input type="checkbox"/> 10" / 260mm Negras neumáticas lisas <input type="checkbox"/> 10" / 260mm Negras anti pinchazo Tacos (ROLKO) <input type="checkbox"/> 10" / 260mm Negras anti pinchazo lisas (ROLKO)	S.C. S.C. 137 € 137 €	 <p>10" / 260 mm</p>	

Configuración estándar

Ruedas traseras		PRECIO
<input checked="" type="checkbox"/> 350x70 Negras neumáticas Tacos (B4) <input type="checkbox"/> 350x70 Negras neumáticas lisas (B5) <input type="checkbox"/> 350x70 Negras Anti-pinchazos Tacos (B7)	std. S.C. 127 €	 350x70
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Tacos </div> <div style="text-align: center;">  Lisas </div> </div>		
Reposacabezas		PRECIO
<input type="checkbox"/> L55 Ajustable en altura <input type="checkbox"/> L58 Regulable altura y profundidad. Alas adaptables <input type="checkbox"/> L58C Multirregulable: Altura, profundidad, lateralmente y ángulo. Alas adaptables	450 € 550 € 550 €	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  L55 </div> <div style="text-align: center;">  L58 </div> <div style="text-align: center;">  L58C </div> </div>		
Accesorios y Opciones		PRECIO
<input type="checkbox"/> B15 Mesita plexiglas <input type="checkbox"/> B22 Taco abductor <input type="checkbox"/> B31L Porta-muletas Izquierdo <input type="checkbox"/> B31R Porta-muletas Derecho <input type="checkbox"/> B52 Porta-sueros <input checked="" type="checkbox"/> B58 Cinturón de seguridad <input checked="" type="checkbox"/> B78 Ruedas antivuelcos <input checked="" type="checkbox"/> SE01 Guardabarros <input type="checkbox"/> SE06** Módulo carga USB (Móvil, Tablet,...): *EMERGENCIAS	170 € 75 € 95 € 95 € 93 € Std Std Std 265 €	 B15 B22 B31L B31R
<p>* Uso continuado, reduce autonomía y vida útil baterías</p> <p>** No compatible con REM 050/060: Mandos para sólo conducción 6 KM/H</p>		

Configuración estándar

Accesorios y Opciones		PRECIO	
<input type="checkbox"/>	SE19 Luces	456 €	
<input type="checkbox"/>	SE24 Porta-Bebidas	84 €	
<input type="checkbox"/>	SE27 Baúl: <i>Incompatible con L44 y L55</i>	100 €	
<input type="checkbox"/>	SE35 Sube - bordillos	220 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	SE58 Anclajes para transporte	Std	B52
<input type="checkbox"/>	SE73 Freno de mano	53 €	
<input type="checkbox"/>	SE74 Retrovisor, lado opuesto mando: <i>Incompatible B66/B660 & B15</i> <small>Posibilidad de hacerlo abatible con el SE53 (precio SE74 + SE53: 84€ PVP)</small>	56 €	
<input type="checkbox"/>	L04TL Soporte lateral tronco <input type="checkbox"/> Derecho <input type="checkbox"/> Izquierdo	78 €	
<input type="checkbox"/>	L04TS Soporte lateral tronco pequeño <input type="checkbox"/> Derecho <input type="checkbox"/> Izquierdo	78 €	

B78 SE01



SE06



SE19



SE24



SE27



SE35



SE58



SE73



SE74



SE53



**L04
L04S**

Configuración estándar



VERMEIREN Ibérica sl
Carretara de Cartellá Km 0,5
17150 Sant Gregori
Girona